


GRILL- UND BRATENTHERMOMETER S410



- Messbereich Lebensmitteltemperatur: 0 bis 85°C
- Messbereich der Innentemperatur des Ofens: 0 bis 275°C
- Verfolgen Sie die Temperatur mit der „Grill ProbeE“ App
- 3 vor eingestellte Grillmodi: Gerichte, Temperatur oder Timer




Beschreibung

Ob Braten, Steak oder Fisch - Immer das optimale Garergebnis. Mit dem Scaleson Grill- und Bratenthermometer S410 wird Ihr Gericht immer zum Genuss. Verfolgen Sie die Temperatur bequem mit der „Grill ProbeE“ App, welche im App Store (für IOS) oder Google Play Store (für Android) erhältlich ist. So können Sie die Zeit mit Familie und Freunden genießen, ohne ständig am Grill oder Backofen zu stehen. Sobald Ihr Gargut die voreingestellte Temperatur erreicht hat, werden Sie mit einem Alarm darüber informiert.

- Kompaktes Grill- und Bratenthermometer für optimale Garergebnisse
- Deutschsprachige App zur Überwachung des Garvorgangs
- Messbereich Lebensmitteltemperatur: 0-85°C
- Messbereich Innentemperatur Ofen / Grill: 0-275°C
- Schnellladefunktion in nur 5 Minuten (für 4 Stunden Betriebszeit)

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten...



...beim Grillen

Das Scaleson Grill- und Bratenthermometer S410 eignet sich hervorragend für die Temperaturmessung Ihres Grillguts. Durch die kabellose Übertragung der Messwerte gehört lästiger Kabelsalat der Vergangenheit an. So können Sie auch problemlos den Garpunkt Ihres Grillgutes an einem Drehspieß überwachen. Durch diese sehr traditionelle Grillart, können passionierte Grillfans schmackhafte neue Gerichte kreieren.



...beim Garen

Auch heute noch stehen an Fest- oder Sonntagen köstliche Braten hoch im Kurs. Familien- & Freundestreffen - die Zeit des gemütlichen Beisammenseins an einer vollen Tafel in guter Gesellschaft und mit saftigen Braten und festlichen Gerichten. Mit dem Scaleson Grill- und Bratenthermometer S410 können Sie diese gemeinsame Zeit in vollen Zügen genießen und den Garvorgang jederzeit über die App auf Ihrem Mobiltelefon überwachen. Sie werden mittels eines Alarms darauf hingewiesen, dass Ihr Braten die voreingestellte Temperatur erreicht hat und zum Servieren bereit ist.



...beim Braten

Um ein optimales Geschmackserlebnis zu erzielen reicht es nicht aus nur auf qualitativ hochwertige Zutaten zu achten. Es ist genauso wichtig die richtige Garmethode anzuwenden und dabei die optimale Garzeit zu wählen. Das Grill- und Bratenthermometer und die dazugehörige App ermöglichen es Ihnen den Garvorgang zu überwachen. Sie können aus bereits hinterlegten Gerichten wie beispielsweise "Rind Medium Done" wählen und werden per Alarm darüber informiert, dass der Garprozess abgeschlossen ist. Alternativ haben Sie auch die Möglichkeit selbst einen Timer zu stellen oder sich nur die aktuelle Temperatur anzeigen zu lassen.

Das Besondere an unserem Grill- und Bratenthermometer S410...



Kostenlose App in deutscher Sprache

Behalten sie den Garvorgang mit der kostenlosen App jederzeit im Auge. So können Sie die Zeit mit Ihren Gästen, Ihrer Familie oder Ihren Freunden verbringen ohne ständig in der Küche oder am Grill stehen zu müssen. Sobald das Gargut die voreingestellte Temperatur erreicht hat, ertönt ein Alarm um Sie darüber zu informieren.



Zweifache Messung

Das Scaleson Grill- und Bratenthermometer S410 verfügt über zwei Temperatursensoren und ermöglicht damit neben der Überwachung der Kerntemperatur des Gargutes auch die Überwachung der Innentemperatur des Ofens oder Grills. Der Temperatursensor für die Kerntemperatur ist aus rostfreiem Stahl gefertigt. Der Sensor für die Innentemperatur des Ofens ist ummantelt von PEEK (thermoplastischer Hochleistungs-kunststoff).



Schnellladung in nur 5 Minuten

Damit das Grill- und Bratenthermometer jederzeit einsatzbereit ist, kann es dank der Schnellladefunktion innerhalb von nur 5 Minuten geladen werden. Einfach mit dem mitgelieferten USB-Ladekabel an den Strom anschließen und anschließend kann das Grill- und Bratenthermometer für 4 Stunden betrieben werden.



Magnetische Rückseite

Das Scaleson Grill- und Bratenthermometer S410 verfügt über einen Magnet auf der Rückseite der Ladestation. Dies ermöglicht die einfache und unkomplizierte Aufbewahrung des Thermometers. So kann das Thermometer direkt am Ofen oder Grill befestigt werden.

[Download Gebrauchsanweisung](#)

Technische Daten

Bestell-Nr.	S410.00.000N
Messbereich Lebensmitteltemperatur	0 bis 85°C
Messbereich Innentemperatur Ofen/Grill	0 bis 275°C
Schutzart	IP67
Ladedauer	ca. 5 min